


MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Abbildung ähnlich**

Montageplatten 1,5 mm Stahlblech, verzinkt

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	FPC (Polycarbonat-Leergehäuse), Montageplatte, Montageplatte, Höhe: 360 mm, Breite: 560 mm, Tiefe: 1.5 mm, Werkstoff: Stahlblech, verzinkt, silber
Best.-Nr.	9535980000
Typ	MP FPC 40/60
GTIN (EAN)	4032248009695
VPE	1 Stück

Erstellungs-Datum 26. April 2024 23:37:24 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	1,5 mm	Tiefe (inch)	0,059 inch
Höhe	360 mm	Höhe (inch)	14,173 inch
Breite	560 mm	Breite (inch)	22,047 inch
Nettogewicht	2.316 g		

Allgemeine Angaben

Befestigungsart	geschraubt	Oberfläche	verzinkt
Werkstoff	Stahlblech		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000213	ETIM 7.0	EC000213
ETIM 8.0	EC000213	ETIM 9.0	EC000213
ECLASS 9.0	27-40-06-39	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-40-06-39	ECLASS 11.0	27-40-06-39
ECLASS 12.0	27-40-06-39	ECLASS 13.0	27-40-06-39

Zulassungen

ROHS	Konform
------	---------

Downloads

Engineering-Daten	CAD data – STEP
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

MP FPC 40/60**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****TS 35**

Zubehör

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	TS35X7.5 ST FPC 40 VER	Ausführung
Best.-Nr.	8000037562	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 365 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653267	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 Stück	
Typ	TS35X7.5 ST FPC 60 HOR	Ausführung
Best.-Nr.	8000037563	Tragschiene, TS 35, TS 35 x 7.5, Breite: 565 mm, mit Langloch, ohne
GTIN (EAN)	4050118653274	Langloch, Stahl, verzinkt, verchromt
VPE	20 Stück	