

CRIMP-SET PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 4, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.5, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	9025800000
Typ	CRIMP-SET PZ 4
GTIN (EAN)	4008190145156
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 26. April 2024 12:59:29 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

CRIMP-SET PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Technische Daten****Abmessungen und Gewichte**

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.728,66 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwz. bis 4 mm ² , Abisolierwz. u. Aderendhülsen in Weidmüller Farbcode
---------------------	---

Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	3.000 pcs.
Crimpbereich, max.	4 mm ²	Crimpbereich, min.	0,5 mm ²
Crimpwerkzeug	PZ 4	Farbcode	Weidmüller
Verpackung	Kunststoffbox		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14 OR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	0690700000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, orange		lose	
GTIN (EAN)	4008190015770				
VPE	500 Stück				

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14 R	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	0463100000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot		lose	
GTIN (EAN)	4008190065089				
VPE	500 Stück				

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

Werkzeuge



- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbseinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

Allgemeine Bestelldaten

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	9005000000	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	

Einsätze



- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	EINSATZ A8-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028460000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310029	
VPE	100 Stück	
Typ	EINSATZ A7-1 CL55	Ausführung
Best.-Nr.	9028450000	Sortiment Einsätze
GTIN (EAN)	4032248310012	
VPE	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Zubehör

lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14 W	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0462900000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß	lose
GTIN (EAN)	4008190033248		
VPE	500 Stück		

Crimping tools



Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 4	Ausführung
Best.-Nr.	9012500000	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0,5mm², 4mm²,
GTIN (EAN)	4008190090920	Trapezcrimp
VPE	1 Stück	

CRIMP-SET PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****lose verpackt im Polybeutel**

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14 GE	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	0463000000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, gelb	lose
GTIN (EAN)	4008190024697		
VPE	500 Stück		

lose verpackt im Polybeutel

- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/15D BL	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	9019160000	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, blau	lose
GTIN (EAN)	4008190028732		
VPE	500 Stück		

CRIMP-SET PZ 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Zubehör****Koffer**

- Kofferkorpus aus unzerbrechlichem Polypropylen-Kunststoff
- Mobile und übersichtliche Aufbewahrung bei minimalem Platzbedarf
- Mit 2 stabilen Schiebeverschlüssen
- Sortimentskoffer und -kästen lassen sich hochkant stellen und sind verrutschsicher stapelbar
- Können durch Einsätze unterteilt werden

Allgemeine Bestelldaten

Typ	KOFFER PSC4-01	Ausführung
Best.-Nr.	9028860000	Werkzeuge, Sortimentskasten
GTIN (EAN)	4032248304608	
VPE	1 Stück	