

**CRIMP-SET PZ 6/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Crimp-Sets

**Allgemeine Bestelldaten**

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: PZ 6/5, Abisolierwerkzeug: STRIPAX, Crimpbereich, min.: 0.25, Farbcode: Weidmüller
Best.-Nr.	<a href="#">9028740000</a>
Typ	CRIMP-SET PZ 6/5
GTIN (EAN)	4032248368846
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

Erstellungs-Datum 27. April 2024 00:36:46 MESZ

Katalogstand 20.04.2024 / Technische Änderungen vorbehalten

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

## Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.696,12 g		

## Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set incl. Crimpwz. bis 6 mm <sup>2</sup> Trapez-Indent, Abisolierwz. u. Aderendhülsen in Weidmüller Farbcode
---------------------	--

## Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX	Anzahl AEH	3.100 pcs.
Crimpbereich, max.	6 mm <sup>2</sup>	Crimpbereich, min.	0,25 mm <sup>2</sup>
Crimpwerkzeug	PZ 6/5	Farbcode	Weidmüller
Verpackung	Kunststoffbox		

## Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

## Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

## Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,0/14D R	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9019080000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, rot		lose	
GTIN (EAN)	4008190090623				
VPE	500 Stück				

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,75/14T HBL	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021040000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, hellblau		lose	
GTIN (EAN)	4008190083168				
VPE	500 Stück				

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör

## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H4,0/18T OR	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021100000</a>	Aderendhülse, Standard, 12 mm, 10 mm, orange		lose	
GTIN (EAN)	4008190061708				
VPE	500 Stück				

## Crimping tools



## Crimpwerkzeuge für Aderendhülsen mit und ohne Kunststoffkragen

- Zwangssperre garantiert Qualitätscrimp
- Entriegelungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	PZ 6/5	Ausführung	
Best.-Nr.	<a href="#">9011460000</a>	Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 6mm²,	
GTIN (EAN)	4008190165352	Trapezident-Crimp	
VPE	1 Stück		

## CRIMP-SET PZ 6/5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Zubehör


## lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H0,5/14D W	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9019010000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, weiß		lose	
GTIN (EAN)	4008190120931				
VPE	500 Stück				

Leiter-Nennquerschnitt 6,0 mm<sup>2</sup>

- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

## Allgemeine Bestelldaten

Typ	H6,0/20T GN	Ausführung		Verpackung	
Best.-Nr.	<a href="#">9021130000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grün		lose	
GTIN (EAN)	4008190111731				
VPE	100 Stück				

## CRIMP-SET PZ 6/5

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Zubehör

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- Weidmüller Farbcode
- DIN-Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H1,5/14D SW	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9019120000</a>	Aderendhülse, Standard, 10 mm, 8 mm, schwarz	lose
GTIN (EAN)	4008190153793		
VPE	500 Stück		

### lose verpackt im Polybeutel



- Lose verpackt im Polybeutel
- DIN-Farbcode
- Sonstiger Farbcode

### Allgemeine Bestelldaten

Typ	H2,5/19T GR	Ausführung	Verpackung
Best.-Nr.	<a href="#">9021080000</a>	Aderendhülse, Standard, 14 mm, 12 mm, grau	lose
GTIN (EAN)	4008190149345		
VPE	500 Stück		

**CRIMP-SET PZ 6/5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Zubehör****Werkzeuge**

- Abisolierwerkzeuge mit automatischer Selbsteinstellung
- Für feindrähtige und massive Leiter
- Ideal geeignet für die Bereiche Maschinen und Anlagenbau, Bahn und Schienenverkehr, Windenergie, Robotertechnik, Ex-Schutz sowie Marine, Offshore und Schiffsbau
- Abisolierlänge mit Anschlag einstellbar
- Automatisches Öffnen der Klemmbacken nach dem Abisolieren
- Kein Aufspießen der Einzelleiter
- Auf unterschiedlichste Isolationsstärken einstellbar
- Doppelt isolierte Kabel in zwei Arbeitsgängen ohne besondere Einstellung
- Schneideinrichtung spielfrei und selbstnachstellend
- Lange Lebensdauer
- Optimiertes ergonomisches Design

**Allgemeine Bestelldaten**

Typ	STRIPAX	Ausführung
Best.-Nr.	<a href="#">9005000000</a>	Werkzeuge, Abisolier- und Schneidwerkzeug
GTIN (EAN)	4008190072506	
VPE	1 Stück	