CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Crimp-Sets

Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Sortiment Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug: STRIPAX-Plus, Abisolierwerkzeug: STRIPAX-Plus, Crimpbereich, min.: 0.5, Farbcode: DIN
Best.-Nr.	9028780000
Typ	CRIMP-SET STRIPAX PLUS D
GTIN (EAN)	4032248392766
VPE	1 Stück
Verpackung	Kunststoffbox

CRIMP-SET STRIPAX PLUS D

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technische Daten

Abmessungen und Gewichte

Tiefe	261 mm	Tiefe (inch)	10,276 inch
Höhe	57 mm	Höhe (inch)	2,244 inch
Breite	338 mm	Breite (inch)	13,307 inch
Nettogewicht	1.100 g		

Technische Daten

Artikelbeschreibung	Set inkl. Crimp-/Abisolier-werkzeug bis 2,5 2.5 mm² u. Weidmüller Aderend-hülsenstreifen in DIN Farb-code

Sortimente

Abisolierwerkzeug	STRIPAX-Plus	Anzahl AEH	2.500 pcs.
Crimpbereich, max.	2,5 mm²	Crimpbereich, min.	0,5 mm²
Crimpwerkzeug	STRIPAX-Plus	Farbcode	DIN
Verpackung	Kunststoffbox		

Klassifikationen

ETIM 6.0	EC000524	ETIM 7.0	EC000524
ETIM 8.0	EC000524	ETIM 9.0	EC000524
ECLASS 9.0	27-40-02-18	ECLASS 9.1	27-40-02-18
ECLASS 10.0	27-40-02-18	ECLASS 11.0	27-40-02-18
ECLASS 12.0	27-40-02-18	ECLASS 13.0	27-40-02-18

Umweltanforderungen

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Downloads

Produktänderungsmitteilung	Technische Änderung für Crimpwerkzeug stripax plus 2.5 Technical change to Crimping tool Stripax plus 2.5
Kataloge	Catalogues in PDF-format
Broschüren	