

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



A feszültségvizsgáló elsődleges funkciója annak döntése, hogy van-e jelen feszültség. A 2 pólusú feszültségvizsgáló az egyetlen jóváhagyott vizsgálókészülék, amely teljesíti a munkavédelmi szabályok követelményeit.

- LCD-kijelzővel
- a VDE szabvány szerint,
- nagy csúcsfeszültség-állóság
- ideális eszköz mindenféle alkalmazáshoz

Általános rendelési adatok

Verzió	Behelyező szerszámok E14 4 A-es betétekhez, 2 pólusú feszültségvizsgáló, típus: 1153
Rendelési szám	9205050000
Típus	LSP 4L
GTIN (EAN)	4032248697311
Qty.	1 Stück
Szállítás állapota	Ez a termék már nem kapható.
Rendelkezésre álló egység	2024-02-21

LSP 4L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Műszaki adatok

Méretetek és tömegek

Mélység	48 mm	Mélység (coll)	1,89 inch
Magasság	37 mm	Magasság (coll)	1,457 inch
Szélesség	231 mm	Szélesség (coll)	9,094 inch
Nettó tömeg	173,5 g		

Műszaki adatok

Árucikk leírása	Bipoláris feszültség- és szakadásvizsgáló 690 V-ig
-----------------	--

Mérő- és vizsgálókészülék

AC feszültség mérési tartomány	12-690 V	Bevizsgálva és jóváhagyva a következők szerint:	EN/IEC 61243-3 :2010-10 (VDE 0682 Part 401)
Csúcsfeszültség ellenállás	8 kV	DC-feszültség mérési tartomány	690 V
Elektromos összeköttetés vizsgálat	Igen	Frekvenciatartomány, max.	500 Hz
Frekvenciatartomány, min.	0 Hz	Kijelző	digitális
Mérési tartomány kategória	CAT IV – 600V/ CAT III – 690V	Névleges feszültség, max.	690 V AC/DC
Névleges feszültség, min.	12 V AC/DC	Védelmi osztály	IP65
Üzemi hőmérséklet, max.	45 °C	Üzemi hőmérséklet, min.	-15 °C

Besorolások

ETIM 6.0	EC000494	ETIM 7.0	EC000494
ETIM 8.0	EC000494	ETIM 9.0	EC000494
ECLASS 9.0	27-20-03-08	ECLASS 9,1	27-20-03-08
ECLASS 10.0	27-20-03-08	ECLASS 11.0	27-20-03-08
ECLASS 12.0	27-20-03-08	ECLASS 13.0	27-20-03-08

Termékek környezetvédelmi megfelelése

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Tanúsítványok

Jóváhagyások



ROHS	Megfelel
------	----------

Letöltések

Approval/Certificate/Document of Conformity	9205050000_DECLARATION_OF_CONFORMITY.pdf
User Documentation	Manual
Katalógusok	Catalogues in PDF-format
Kiadványok	