

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Značky na vodiče CLI C se používají u nepřípojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřípojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 3 x 4.2 mm, Zelená
Objednací číslo	0252611518
Typ	CLI C 1-3 GN/WS 5 MP
GTIN (EAN)	4032248005352
Množství	200 ks

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	3 mm	Výška (v palcích)	0,118 inch
Šířka	4,2 mm	Šířka (v palcích)	0,165 inch
Čistá hmotnost	0,04 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-30...80 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Barevný	Zelená	
Barva materiálu podle kódu odporu	5	
Barva tisku	Bílá	
Doporučená odvětví	Proces, Stroje	
Halogen	Ano	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0	
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	
Metoda tisku	horká ražba	
Orientace tisku	vodorovný	
Počet značek na kombinaci	1 Díl komponentu = Označení vodičů a kabelů	
Počet značek v balení	Forma napájení	Díl komponentu
Průřez izolace, max.	5	
Rozsah provozní teploty	-30...80 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-30 °C	
Tisk	5	
Tištěné znaky	Čísla	
Typ tisku	Standardně	
Verze	MultiPack	
Šířka	4,2 mm	

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	1,5 - 4 mm ²
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Vnější prům. vodiče	2,5 - 5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu

[PCN CableLine_DE](#)

[PCN CableLine_EN](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

0 - 9



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI R 1-3 GE/SW 4	Verze
Objednací číslo	6572901515	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190090722	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 1	Verze
Objednací číslo	6572901506	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190036072	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 6	Verze
Objednací číslo	6572901521	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190116446	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 8	Verze
Objednací číslo	6572901527	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190135003	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 7	Verze
Objednací číslo	6572901524	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190003470	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 9	Verze
Objednací číslo	6572901530	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190112967	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 5	Verze
Objednací číslo	6572901518	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190064945	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 3	Verze
Objednací číslo	6572901512	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190168728	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW 2	Verze
Objednací číslo	6572901509	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190044916	
Množství	10 ks	

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	CLI R 1-3 GE/SW 0	Verze
Objednávací číslo	6572901503	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190081218	
Množství	10 ks	

Různé



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CLI R 1-3 BL/WS -	Verze
Objednávací číslo	6572901741	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190119959	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 RT/WS +	Verze
Objednávací číslo	6572901739	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190013691	
Množství	10 ks	

A - Z

Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednávací údaje

Typ	CLI R 1-3 GE/SW M	Verze
Objednávací číslo	6572901662	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190119195	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW V	Verze
Objednávací číslo	6572901682	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190106751	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW A	Verze
Objednávací číslo	6572901638	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190184278	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 23. května 2024 8:35:02 CEST

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	CLI R 1-3 GE/SW B	Verze
Objednávací číslo	6572901640	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190057442	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW L	Verze
Objednávací číslo	6572901660	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190082628	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW U	Verze
Objednávací číslo	6572901680	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190007133	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW C	Verze
Objednávací číslo	6572901642	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190184681	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW X	Verze
Objednávací číslo	6572901693	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190115142	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW S	Verze
Objednávací číslo	6572901675	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190055004	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW Q	Verze
Objednávací číslo	6572901670	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190081102	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW K	Verze
Objednávací číslo	6572901658	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190036614	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW F	Verze
Objednávací číslo	6572901648	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190147716	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW Z	Verze
Objednávací číslo	6572901699	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190142681	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW P	Verze
Objednávací číslo	6572901668	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190079833	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW W	Verze
Objednávací číslo	6572901684	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190060046	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW Y	Verze
Objednávací číslo	6572901697	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190140359	
Množství	10 ks	

Datum vytvoření 23. května 2024 8:35:02 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	CLI R 1-3 GE/SW I	Verze
Objednávací číslo	6572901654	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190029647	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW J	Verze
Objednávací číslo	6572901656	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190124427	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW N	Verze
Objednávací číslo	6572901664	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190163884	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW R	Verze
Objednávací číslo	6572901672	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190149277	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW E	Verze
Objednávací číslo	6572901646	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190039738	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW D	Verze
Objednávací číslo	6572901644	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190012601	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW O	Verze
Objednávací číslo	6572901666	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190099855	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW T	Verze
Objednávací číslo	6572901678	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190014698	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW G	Verze
Objednávací číslo	6572901650	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190011390	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW H	Verze
Objednávací číslo	6572901652	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190170288	
Množství	10 ks	

CLI C 1-3 GN/WS 5 MP

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Speciální znaky



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI R 1-3 GE/SW +	Verze
Objednací číslo	6572901738	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4032248307340	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW .	Verze
Objednací číslo	6572901749	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190043339	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW -	Verze
Objednací číslo	6572901740	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4032248106691	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW ET	Verze
Objednací číslo	6572901745	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190163983	
Množství	10 ks	
Typ	CLI R 1-3 GE/SW /	Verze
Objednací číslo	6572901743	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190137434	
Množství	10 ks	

Trny jednotlivé



Řada produktů na značení vodičů a kabelů CableLine poskytuje uživatelům řešení pro nejrůznější použití. Rozsah použití sahá od úzkých vodičů po kabely s velkým vnějším průměrem.

Všeobecné objednací údaje

Typ	CLI R 1 F. CLI C 1-3	Verze
Objednací číslo	6532100000	CableLine, Montážní šablona
GTIN (EAN)	4008190092191	
Množství	20 ks	