

**TS 32X15 2M/CRN****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Nerezová ocel je kolektivní termín pro všechny typy ocelí (slitin) s vysokým stupněm čistoty a odolnosti vůči korozi.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Svorkovnicová lišta, bez slotu, Příslušenství, 33 x 15 x 2000 mm, Nerezavějící ocel, neošetřené
Číslo objednávky	<a href="#">0293220000</a>
Typ	TS 32X15 2M/CRN
GTIN (EAN)	4032248014026
Množství	2 m

## TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	15 mm	Hloubka (v palcích)	0,591 inch
Výška	33 mm	Výška (v palcích)	1,299 inch
Šířka	2 000 mm	Šířka (v palcích)	78,74 inch
Čistá hmotnost	701 g		

## Montážní lišta

Délka svorkovnicové lišty	min.	0 mm
	max.	2 000 mm
	jmen.	2 000 mm
Délka štěrbin		
Materiál	Nerezavějící ocel	
Mezera mezi štěrbinami		
Návod k instalaci	Přímá montáž	
Provedení povrchu	neošetřené	
Předděrovaná nosná lišta	Ne	
Standardy	DIN EN 60715	
Tloušťka	1,5 mm	
Šířka štěrbin		

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ECLASS 9.0	27-40-06-02	ECLASS 9.1	27-40-06-02
ECLASS 10.0	27-40-06-02	ECLASS 11.0	27-40-06-02
ECLASS 12.0	27-40-06-02	ECLASS 13.0	27-40-06-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### TS 32X15 2M/CRN

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## TS 32X15 2M/CRN

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

## Šrouby



V závislosti na svorkovnici nebo také na příslušenstvích nabízíme různé typy šroubů jako další položky nebo také náhradní díly.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	FKSC M5X8 D9/SW2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">0995900000</a>	SAK řada, Šroub s vnitřním šestihranem, Šrouby, Počet pólů: 1
GTIN (EAN)	4008190133337	
Množství	50 ks	