

## P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Podobné ilustraci

Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložený kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, Hliník, Žlutá
Objednací číslo	<a href="#">0361900000</a>
Typ	P 18/25 D02 GE SAKS5
GTIN (EAN)	4008190091101
Množství	50 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 13:34:23 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## P 18/25 D02 GE SAKS5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,413 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0,433 inch
Průměr	16,6 mm	Čistá hmotnost	0,56 g

## Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Hliník	Barevný	Žlutá
----------	--------	---------	-------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	25 A
-----------------	------

## Pojistky

Barevný	Žlutá	Kazetová pojistka	E18
Proud	25 A	Typ	Vymezovací kroužek pro vložky E18 25 A
Verze	Pojistková kazeta		

## Rozměry

Průměr	16,6 mm
--------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	