

P 18/50 D02 SI SAKS5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Měřicí kroužky slouží k ochraně před použitím nesprávně vybraných velikostí pojistky. Jsou jednoduše vloženy do příslušné základny pojistky a brání používání větších pojistek.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložený kroužek pojistky (svorka), Výška: 11 mm, Hloubka: 10.5 mm, Hliník, Stříbrná
Číslo objednávky	0362100000
Typ	P 18/50 D02 SI SAKS5
GTIN (EAN)	4008190081874
Množství	50 ks

P 18/50 D02 SI SAKS5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	10,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,413 inch
Výška	11 mm	Výška (v palcích)	0,433 inch
Průměr	16,6 mm	Čistá hmotnost	0,383 g

Specifikace systému

Verze	Pojistková kazeta
-------	-------------------

Údaje materiálu

Materiál	Hliník	Barevný	Stříbrná
----------	--------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	50 A
-----------------	------

Pojistky

Barevný	Stříbrná	Kazetová pojistka	E18
Proud	50 A	Typ	Vymezovací kroužek pro vložky E18 50 A
Verze	Pojistková kazeta		

Rozměry

Průměr	16,6 mm
--------	---------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	