

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 58, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">0545300000</a>
Typ	QB 58/8/9/WI
GTIN (EAN)	4008190125080
Množství	10 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,689 inch
Výška	458,5 mm	Výška (v palcích)	18,051 inch
Šířka	0,8 mm	Šířka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	22,1 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-60 °C...130 °C
--------------------	----------------	------------------	-----------------

## Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Měď	Barevný	Šedá
----------	-----	---------	------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	27 A
-----------------	------

## Propojka

Počet propojených svorkovnic	58	Typ	Spojovací konektor
------------------------------	----	-----	--------------------

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	58
-------------------	--------------	------------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**QB 58/8/9/WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

**QB 58/8/9/WI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Profily izolace



### Všeobecné objednací údaje

Typ	ISPF QB58 RT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6546040000</a>	Izolační profil, PVC, Červená
GTIN (EAN)	4008190497941	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB58 BL	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6546080000</a>	Izolační profil, PVC, Modrá
GTIN (EAN)	4008190927035	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB58 SW	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6546000000</a>	Izolační profil, PVC, černá
GTIN (EAN)	4008190116705	
Množství	10 ks	