

**VH 19/6.3/4.3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Spojovací objímka (svorka), Výška: 6 mm, Šířka: 6 mm, Hloubka: 19 mm, Cu Zn
Číslo objednávky	<a href="#">0318000000</a>
Typ	VH 19/6.3/4.3
GTIN (EAN)	4008190059460
Množství	50 ks

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19 mm	Hloubka (v palcích)	0,748 inch
Výška	6 mm	Výška (v palcích)	0,236 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Průměr	6 mm	Čistá hmotnost	2,724 g

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

## Údaje materiálu

Materiál	Cu Zn	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

## Propojka

Počet propojených svorkovnic	1	Typ	Spojovací konektor
------------------------------	---	-----	--------------------

## Rozměry

Průměr	6 mm
--------	------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	1
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	73c55621-8329-401d-bde2-7fd78e0e60e4

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

**VH 19/6.3/4.3**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	