

**HP 3 ADP3****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podobné ilustraci

Podpěry lze uspořádat na konci nebo v průběhu pásu svorek. Lze je připnout na svorkovnicové lišty TS 32 nebo TS 35 a sloužit jako podpěry pro příslušné profily krytů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Koncová a dělicí deska pro svorky, Koncová a mezi-lehlá deska, 82 mm x 3 mm, Běžová
Číslo objednávky	<a href="#">0485760000</a>
Typ	HP 3 ADP3
GTIN (EAN)	4008190030254
Množství	20 ks

## HP 3 ADP3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	86,5 mm	Hloubka (v palcích)	3,406 inch
Výška	82 mm	Výška (v palcích)	3,228 inch
Šířka	3 mm	Šířka (v palcích)	0,118 inch
Čistá hmotnost	8,104 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	100 °C		

## Specifikace systému

Verze	Koncová a mezilehlá deska
-------	---------------------------

## Údaje materiálu

Materiál	PA 66	Barevný	Béžová
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Příchytky	Ano
-------------------	--------------	-----------	-----

## Rozměry

Offset montáže	26,5 mm
----------------	---------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ECLASS 9.0	27-14-11-33	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

### HP 3 ADP3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

