

**SH 2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Obrázek výrobku**

Podpěry svorkovnicových lišt lze použít k připojení v DIN lištách na libovolné místo ve skříňce. Výsledná zvednutá nebo zahnutá DIN lišta nabízí montérovi jednodušší montáž komponentů i propojení.

**Všeobecné objednací údaje**

|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Verze           | Podpora přípojnice         |
| Objednací číslo | <a href="#">0494920000</a> |
| Typ             | SH 2                       |
| GTIN (EAN)      | 4008190007584              |
| Množství        | 10 ks                      |

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |        |                     |            |
|----------------|--------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 25 mm  | Hloubka (v palcích) | 0,984 inch |
| Výška          | 40 mm  | Výška (v palcích)   | 1,575 inch |
| Šířka          | 40 mm  | Šířka (v palcích)   | 1,575 inch |
| Čistá hmotnost | 22,1 g |                     |            |

## Teploty

|                               |        |                               |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|
| Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C | Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
|-------------------------------|--------|-------------------------------|--------|

## Montážní lišta

|          |     |                   |             |
|----------|-----|-------------------|-------------|
| Materiál | KrG | Provedení povrchu | vše ostatní |
|----------|-----|-------------------|-------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001166    | ETIM 7.0    | EC001166    |
| ETIM 8.0    | EC001166    | ETIM 9.0    | EC001166    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-07 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 11.0 | 27-40-06-07 |
| ECLASS 12.0 | 27-40-06-07 | ECLASS 13.0 | 27-40-06-07 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |
| Brožury                                 |  |