

WZAF 185**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Další připojení umožňuje samostatná odbočka napětí. Tu lze použít například pro nouzový zdroj napájení před hlavním vypínačem nebo pouze jako dodatečné připojení v aplikaci.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|----------------------------|
| Verze | Pomocné připojení (svorka) |
| Objednací číslo | 1066400000 |
| Typ | WZAF 185 |
| GTIN (EAN) | 4008190031985 |
| Množství | 10 ks |

WZAF 185

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|---------|---------------------|------------|
| Hloubka | 10 mm | Hloubka (v palcích) | 0,394 inch |
| Výška | 40 mm | Výška (v palcích) | 1,575 inch |
| Šířka | 40 mm | Šířka (v palcích) | 1,575 inch |
| Čistá hmotnost | 16,05 g | | |

Teploty

| | |
|--------------------|----------------|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
|--------------------|----------------|

Specifikace systému

| | |
|-------|-----------------|
| Verze | Další připojení |
|-------|-----------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|----------|----------------|---------|----------------|
| Materiál | pocínovaná měď | Barevný | Stříbřitě šedá |
|----------|----------------|---------|----------------|

Další technická data

| | | | |
|---------------------------------------|--|--------------|-----------|
| Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro), Pří- má montáž | Typ upevnění | Příchytka |
| Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne | | |

Data hodnocení

| | |
|-----------------|------|
| Jmenovitý proud | 32 A |
|-----------------|------|

Rozměry

| | |
|-----------------|-------|
| Rozteč v mm (P) | 40 mm |
|-----------------|-------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--|
| Návod k instalaci | Průchodka (pouzdro), Pří- má montáž |
|-------------------|--|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-08 |

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-----------------|--|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |