

QB 58/8/15**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Propojku lze snadno montovat a odmontovat. Díky velkému povrchu kontaktu lze přenášet i vysoké proudy s maximální spolehlivostí kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 58, Rozteč v mm (P): 8.00, Izolované: Ne, 27 A, Šedá
Objednací číslo	0545400000
Typ	QB 58/8/15
GTIN (EAN)	4008190028794
Množství	10 ks

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	17,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,689 inch
Výška	458,5 mm	Výška (v palcích)	18,051 inch
Šířka	0,8 mm	Šířka (v palcích)	0,031 inch
Čistá hmotnost	21,96 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Provozní teplota	-60 °C...130 °C
--------------------	----------------	------------------	-----------------

Specifikace systému

Verze	pro příčnou propojku
-------	----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Měď	Barevný	Šedá
----------	-----	---------	------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	27 A
-----------------	------

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	17,5 A	Počet propojených svorkovnic	58
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	8 mm
-----------------	------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	58
-------------------	--------------	------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format

QB 58/8/15

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Profily izolace



Všeobecné objednací údaje

Typ	ISPF QB58 SW	Verze
Objednací číslo	6546000000	Izolační profil, PVC, černá
GTIN (EAN)	4008190116705	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB58 BL	Verze
Objednací číslo	6546080000	Izolační profil, PVC, Modrá
GTIN (EAN)	4008190927035	
Množství	10 ks	
Typ	ISPF QB58 RT	Verze
Objednací číslo	6546040000	Izolační profil, PVC, Červená
GTIN (EAN)	4008190497941	
Množství	10 ks	