

IE-PIC-HYB-S-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14

Všeobecné objednávací údaje

Verze	Nalisovaný kontakt, pro zástrčkovou vložku, Hybridní
Objednávací číslo	1068950000
Typ	IE-PIC-HYB-S-0,75-300
GTIN (EAN)	4032248823109
Množství	300 ks

Datum vytvoření 23. května 2024 14:16:43 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

IE-PIC-HYB-S-0,75-300

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,27 g
----------------	--------

Obecné údaje

Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max.	0,75 mm ²	Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min.	0,75 mm ²
--	----------------------	--	----------------------

Elektrické vlastnosti

Jmenovité napětí	24 V
------------------	------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001121	ETIM 7.0	EC001121
ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ECLASS 9.0	27-44-03-90	ECLASS 9.1	27-44-09-90
ECLASS 10.0	27-44-03-90	ECLASS 11.0	27-44-03-90
ECLASS 12.0	27-44-03-90	ECLASS 13.0	27-44-03-90

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Důležitá poznámka

Informace o produktu	Hybridní, 10-pólové. Vložky pro konektory varianty 14
----------------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Uživatelská dokumentace	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN Designation key / Type key
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN PI PROFINET CABLING EN

IE-PIC-HYB-S-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



IE-PIC-HYB-S-0,75-300**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****Crimping tools****Krimpovací kleště pro kontakty systémů RSV a DSTV-HD od společnosti Weidmüller**

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace
- Se zarážkou pro přesné polohování kontaktů

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTF HYB	Verze
Objednací číslo	6119580000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.08mm ² ,
GTIN (EAN)	4032248900626	1mm ² , FoderB krimpování
Množství	1 ks	