

## CC 15/27 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 27 mm, Držák CC-H 15/27, Šedá
Objednací číslo	<a href="#">1079550000</a>
Typ	CC 15/27 MC NE GR
GTIN (EAN)	4032248841110
Množství	80 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## CC 15/27 MC NE GR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1 mm	Hloubka (v palcích)	0,039 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	27 mm	Šířka (v palcích)	1,063 inch
Čistá hmotnost	1,375 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/27	
Barevný	Šedá	
Barva materiálu podle kódu odporu	8	
Doporučená odvětví	Stroje	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2	
Materiál	Polyamid 66	
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Šířka	27 mm	

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">MultiCard Material modification</a> <a href="#">MultiCard Material Modifikation</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CC 15/27 MC NE GR**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CC 15/27 MC NE GR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	CC-H 15/27	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790410000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, černá
GTIN (EAN)	4032248215201	
Množství	45 ks	
Typ	STR CC 15/27 TRANSPARENT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6888290000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248494163	
Množství	80 ks	
Typ	ETO CC 15/27 TRANSPAR.	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6880810000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 27 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248480890	
Množství	10 ks	
Typ	CC-RAIL 1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790150000</a>	ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
GTIN (EAN)	4032248213610	
Množství	1 ks	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790160000</a>	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248213627	
Množství	1 ks	