

**WSH 4 MT****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Obrázek výrobku**

Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
Objednací číslo	<a href="#">1079900000</a>
Typ	WSH 4 MT
GTIN (EAN)	4008190379254
Množství	10 ks

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 37,2 g

## Teploty

Skladovací teplota -25 °C...55 °C

## Specifikace systému

Verze Pro montážní lišty

## Údaje materiálu

Materiál Kov Barevný Šedá

## Další technická data

Návod k instalaci Přímá montáž Typ upevnění Přišroubováno  
Verze testovaná ve výbušném prostředí Ne

## Rozměry

Rozteč v mm (P) 8 mm

## Všeobecně

Návod k instalaci Přímá montáž

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001166	ETIM 7.0	EC001166
ETIM 8.0	EC001166	ETIM 9.0	EC001166
ECLASS 9.0	27-40-06-07	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-40-06-07	ECLASS 11.0	27-40-06-07
ECLASS 12.0	27-40-06-07	ECLASS 13.0	27-40-06-07

## Osvědčení

ROHS Shoda

## Soubory ke stažení

Technické údaje [CAD data – STEP](#)  
Uživatelská dokumentace [StorageConditionsTerminalBlocks](#)  
Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)  
Brožury

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Rozpěrka



Nerezové ocelové rozpěrky ve třech délkách pro zvětšení vzdálenosti montážními lištami nebo lištami DIN a zadní stěnou krytu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SP M6 20 MSZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6896200000</a>	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850234	Hloubka: 20 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	
Typ	SP M6 30 MSZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6896300000</a>	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190850241	Hloubka: 30 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	
Typ	SP M6 15 MSZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6896100000</a>	Klippon EB (Essential Box), Rozpěrka, Výška: 11.2 mm, Šířka: 10 mm,
GTIN (EAN)	4008190857851	Hloubka: 15 mm, Materiál: Ocel, Stříbrná
Množství	2 ks	

## Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojnícemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	ESCH 1 M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6280300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190143053	
Množství	10 m	

## WSH 4 MT

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6348900000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 15X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6357400000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190169572	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6571300000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190015039	
Množství	1 m	
Typ	SSCH 7.3X1.2X1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6071200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190279172	
Množství	1 m	

## Ocel



Ocelové sběrnice spolu s nerezovou ocelí mají nejvyšší odolnost mezi kovovými přípojniciemi a používají se v aplikacích, kde odpor proti zkratu hraje pouze druhořadou úlohu.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 ST/ZN	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6438000000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190080938	
Množství	1 m	

## WSH 4 MT

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Mosaz




Mosazné sběrnice, jako slitina mědi, mají pozitivní vlastnosti co do elektrické vodivosti a současně mají vyšší odolnost než měď proti mechanickému namáhání.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SA 3.00X10.00X1000 CUZN ...	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6259800000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190049300	
Množství	1 m	

### Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	NSCH 1M	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6280200000</a>	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190012953	
Množství	10 m	