

SSCH 6X6X1000 CU/SN**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Přípojnice (svorka)
Číslo objednávky	0571300000
Typ	SSCH 6X6X1000 CU/SN
GTIN (EAN)	4008190015039
Množství	1 m

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Výška	1 000 mm	Výška (v palcích)	39,37 inch
Šířka	6 mm	Šířka (v palcích)	0,236 inch
Čistá hmotnost	320 g		

Údaje materiálu

Materiál	Měď	Provedení povrchu	pocínované
Barevný	Stříbrná		

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž
-------------------	--------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	140 A
-----------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Provedení povrchu	pocínované
-------------------	--------------	-------------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-14-11-92

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

SSCH 6X6X1000 CU/SN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Izolované



Odbočky sběrnice s izolací nabízejí bezpečnost pro prsty na jedné straně. Na druhé straně barevná izolace také označuje příslušný potenciál, například neutrální vodič nebo PE.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 16/6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	4569660000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190043681	
Množství	50 ks	

Typ	ZB 4/6K BL	Verze
Číslo objednávky	4565480000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190086831	
Množství	50 ks	

Typ	ZB 4/6K GE/GN	Verze
Číslo objednávky	4565460000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190032609	
Množství	50 ks	

Neizolované



Neizolované sběrníkové svorky nabízejí možnost úspory místa pro připojení vodičů na sběrnici.

Všeobecné objednací údaje

Typ	ZB 16/6	Verze
Číslo objednávky	4566800000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190007751	
Množství	50 ks	

Typ	ZB 4/6	Verze
Číslo objednávky	4566700000	Upínací třmen (přípojnice)
GTIN (EAN)	4008190188412	
Množství	50 ks	