

**SAI-M23-BE-7****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
Číslo objednávky	<a href="#">1170040000</a>
Typ	SAI-M23-BE-7
GTIN (EAN)	4032248962006
Množství	1 ks

## SAI-M23-BE-7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 5 g

## Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý proud	kontakt 2 mm= 20 A	Kódování	žádná
Možnosti kódování signálních vložek M23	H-kódování, N-kódování, S-kódování, X-kódování, Y-kódování	Počet pólů	7
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

## Osvědčení

Schválení




ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

## Soubory ke stažení


Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	<a href="#">FL FIELDWIRING EN</a> <a href="#">FL FIELDWIRING EN</a>

## Nákresy

### Připínání




### Rozměrový výkres



#### Technical data

Technical data									
Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5



## SAI-M23-BE-7

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

## Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

## Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M23-S-EM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">69970000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961979	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23S-S-EM-M20	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">73440000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118175028	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-VW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">69940000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962013	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">69990000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962051	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-W	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">69980000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961962	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">69950000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961092	
Množství	1 ks	

## SAI-M23-BE-7

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KSW-7/12	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4169930000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961993	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-11/17	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4999390000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118097191	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4169920000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961986	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4995840000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248926121	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-KS-7/12	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4169900000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961948	
Množství	1 ks	

### ...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

### Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">4003960000</a>	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ks	

**SAI-M23-BE-7**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Příslušenství****2 mm**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříně, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

**Všeobecné objednací údaje**

Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Verze
Číslo objednávky	<a href="#">470260000</a>	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962099	
Množství	50 ks	