

PEBZ M10 KTB BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Zemní šroub

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Mosaz, neošetřené, Stříbrná
Číslo objednávky	1192680000
Typ	PEBZ M10 KTB BR SET
GTIN (EAN)	4032248974641
Množství	1 ks

PEBZ M10 KTB BR SET

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,917 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0,827 inch
Průměr	21 mm	Čistá hmotnost	92,8 g

Všeobecné informace

Materiál	Mosaz	Materiál těsnění	Silikon
Provedení povrchu	neošetřené		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Mosaz	Provedení povrchu	neošetřené
----------	-------	-------------------	------------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	60935fd8-f69e-4f6d-b131-ea00de7724ca

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
----------	--