

## PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

**Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace**

Stejná struktura příslušenství pro novou řadu krytů Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

**Zemní šroub**

Zemní šrouby k výměně jako kompletní komponent, ve dvou verzích – mosaz a nerezová ocel.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Klippon TB (Terminal Box), Uzemňovací kolík, Různé, Výška: 21 mm, Šířka: 21 mm, Hloubka: 48.7 mm, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, neošetřené, Stříbrná
Číslo objednávky	<a href="#">1192690000</a>
Typ	PEBZ M10 KTB S4 SET
GTIN (EAN)	4032248974658
Množství	1 ks

Datum vytvoření 3. června 2024 22:44:09 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## PEBZ M10 KTB S4 SET

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	48,7 mm	Hloubka (v palcích)	1,917 inch
Výška	21 mm	Výška (v palcích)	0,827 inch
Šířka	21 mm	Šířka (v palcích)	0,827 inch
Průměr	21 mm	Čistá hmotnost	32,46 g

## Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Materiál těsnění	Silikon
Provedení povrchu	neošetřené		

## Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	neošetřené
----------	--------------------------	-------------------	------------

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002623	ETIM 7.0	EC002623
ETIM 8.0	EC002623	ETIM 9.0	EC002623
ECLASS 9.0	27-18-28-14	ECLASS 9.1	27-18-92-64
ECLASS 10.0	27-18-28-14	ECLASS 11.0	27-18-28-14
ECLASS 12.0	27-18-28-14	ECLASS 13.0	27-18-28-14

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	