

CC 85/54 MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 54 x 85 mm, Držák Logimark-H, Žlutá
Objednací číslo	1138410000
Typ	CC 85/54 MC NE GE
GTIN (EAN)	4032248919789
Množství	10 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

CC 85/54 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,8 mm	Hloubka (v palcích)	0,031 inch
Výška	54 mm	Výška (v palcích)	2,126 inch
Šířka	85 mm	Šířka (v palcích)	3,346 inch
Čistá hmotnost	8,35 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Držák Logimark-H		
Barevný	Žlutá		
Barva materiálu podle kódu odporu	4		
Doporučená odvětví	Stroje		
Halogen	Ne		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Materiál	Polyamid 66		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C		
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Šířka	85 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC 85/54 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



CC 85/54 MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Příslušenství



Všeobecné objednací údaje

Typ	CC-H 85/54 BG	Verze
Objednací číslo	6631640003	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Tmavě béžová
GTIN (EAN)	4008190465292	
Množství	20 ks	
Typ	CC-H 85/54 GR	Verze
Objednací číslo	6631640002	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, Šedá
GTIN (EAN)	4008190465261	
Množství	20 ks	
Typ	CC-HO 85/54 SW	Verze
Objednací číslo	6603290000	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, černá
GTIN (EAN)	4008190188306	
Množství	20 ks	
Typ	CC-H 85/54 SW	Verze
Objednací číslo	6631640001	ClipCard, Příslušenství, 90 x 58 mm, černá
GTIN (EAN)	4008190465254	
Množství	20 ks	