

SAI-M23-BE-6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Podobné ilustraci**

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka
Číslo objednávky	1170020000
Typ	SAI-M23-BE-6
GTIN (EAN)	4032248962020
Množství	1 ks

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	5 g
----------------	-----

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

Cykly zapojování	> 1000	Hlavní materiál krytu	Thermoplastický polyamid PA 6, PBT
Jmenovité napětí	300 V	Jmenovitý proud	20 A
Jmenovitý proud	kontakt 2 mm= 20 A	Kódování	žádná
Možnosti kódování signálních vložek M23	H-kódování, N-kódování, S-kódování, X-kódování, Y-kódování, Z-kódování	Počet pólů	6
Typ připojení	Nalisované připojení	Závažnost znečištění	3

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000438	ETIM 7.0	EC003557
ETIM 8.0	EC003557	ETIM 9.0	EC003557
ECLASS 9.1	27-44-02-05	ECLASS 10.0	27-44-02-23
ECLASS 11.0	27-44-02-23	ECLASS 12.0	27-44-02-23
ECLASS 13.0	27-44-02-23	ECLASS 14.0	27-44-02-23

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

Schválení




ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (UR)	E344862

Soubory ke stažení


Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

Nákresy

Připínání




Rozměrový výkres



Technical data

Technical data									
Number of positions	6	7	9		12	16	17	19	
Number of contacts	6	7	8	1	12	16	17	16	3
Contact ø mm	2	2	1	2	1	1	1	1	1.5



SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

2 mm



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KBC-2-0.75-2.5	Verze
Číslo objednávky	4170260000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4032248962099	
Množství	50 ks	

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAIE-M23-S-VW	Verze
Číslo objednávky	4169940000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962013	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-W	Verze
Číslo objednávky	4169980000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961962	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-RM	Verze
Číslo objednávky	4169950000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961092	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-HW	Verze
Číslo objednávky	4169990000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248962051	
Množství	1 ks	
Typ	SAIE-M23-S-EM	Verze
Číslo objednávky	4169970000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961979	
Množství	1 ks	

SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAIE-M23S-S-EM-M20	Verze
Číslo objednávky	K73440000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Vestavěné zástrčky, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118175028	
Množství	1 ks	

...pro M23



Společnost Weidmüller nabízí širokou řadu nástrojů a příslušenství pro kabeláž snímačů - akčních členů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI M23 CRIMPING TOOL 2	Verze
Číslo objednávky	K03960000	Lisovací nástroj pro signální kontakty, 4-drážkové krimpování
GTIN (EAN)	4050118000764	
Množství	1 ks	

Standardní skříň



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SAI-M23-KS-7/12	Verze
Číslo objednávky	K69900000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961948	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GS-7/12	Verze
Číslo objednávky	K995840000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248926121	
Množství	1 ks	
Typ	SAI-M23-GSW-S-7/12	Verze
Číslo objednávky	K69920000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961986	
Množství	1 ks	
Typ	SAIL-M23-KSW-7/12	Verze
Číslo objednávky	K69930000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4032248961993	
Množství	1 ks	

Datum vytvoření 29. srpna 2024 11:42:59 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-M23-BE-6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	SAI-M23-GS-11/17	Verze
Číslo objednávky	999390000	Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť
GTIN (EAN)	4050118097191	
Množství	1 ks	