

KTB GP 303020 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci



Abbildung ähnlich

Integrace, rozšíření a přizpůsobení: ideální rozšíření každé aplikace

Konzistentní struktura příslušenství pro nové kryty Klippon® TB umožňuje snadné přizpůsobení krabice ke splnění specifických požadavků každé aplikace.

Přírubové desky

Přírubové desky ve dvou tloušťkách, pro snadnou výměnu předem sestavených prvků

Všeobecné objednací údaje

Verze	Klippon TB (Terminal Box), deska příruby, rovný, Výška: 250 mm, Šířka: 167 mm, Hloubka: 6 mm, Průchodkové desky: vlevo, pravá, Materiál: Nerezavějící ocel 1.4404, elektricky leštěno, Stříbrná
Číslo objednávky	1256370000
Typ	KTB GP 303020 CD S4 6MM
GTIN (EAN)	4050118093780
Množství	1 ks

Datum vytvoření 4. června 2024 13:17:22 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

KTB GP 303020 CD S4 6MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	6 mm	Hloubka (v palcích)	0,236 inch
Výška	250 mm	Výška (v palcích)	9,842 inch
Šířka	167 mm	Šířka (v palcích)	6,575 inch
Čistá hmotnost	1 900 g		

Všeobecné informace

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Průchodkové desky	vlevo, pravá	Stupeň krytí (UL)	Type 3, Type 4X, Type 12
Tloušťka materiálu	6 mm		

Všeobecné informace o příslušenství

Materiál	Nerezavějící ocel 1.4404	Provedení povrchu	elektricky leštěno
Tloušťka materiálu	6 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000211	ETIM 7.0	EC000211
ETIM 8.0	EC000211	ETIM 9.0	EC000211
ECLASS 9.0	27-14-24-21	ECLASS 9.1	27-18-92-90
ECLASS 10.0	27-14-24-21	ECLASS 11.0	27-14-24-21
ECLASS 12.0	27-14-24-21	ECLASS 13.0	27-14-24-21

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	