

**KCMA-32-600-1A-5VA-1****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Proudové transformátory pro modernizaci

Funkce:

- zvláště vhodné pro použití na těžko přístupných místech
- není nutné řezat primární vodiče
- Rozložení transformátoru proudu bez dalších nástrojů

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 600 A, Sekundární proud, max.: 1 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 1, Proudový transformátor s děleným jádrem
Objednací číslo	<a href="#">1481980000</a>
Typ	KCMA-32-600-1A-5VA-1
GTIN (EAN)	4050118290936
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 1. června 2024 16:40:39 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## KCMA-32-600-1A-5VA-1

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	90 mm	Hloubka (v palcích)	3,543 inch
Výška	96,4 mm	Výška (v palcích)	3,795 inch
Šířka	59,2 mm	Šířka (v palcích)	2,331 inch
Čistá hmotnost	500 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	600 A	Sekundární proud	0...1 A
Tolerance class	1	Zátěž	5 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	32,5 mm
Místo instalace	Vnitřní použití		

## Technické údaje

Délka kabelu	0,5 m	Jmenovitý kmitočet	50 Hz
Stupeň krytí	IP20	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	
Třída izolace	E	$I_{\text{teplný}}$	$1,2 \times I_{\text{jmen.}}$

## Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	1
------------	--------------------------------------	-----------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – 3D drawing</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## KCMA-32-600-1A-5VA-1

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

