

**CMA-31-750-5A-5VA-0,5****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Zásuvné transformátory proudu**

Zásuvné transformátory proudu jsou vhodné zejména k montáži na přípojnicích.

Výhody tohoto typu jsou připojování bez šroubů, pomocí kotvové svorky, možnost časově úsporného připojení pro pevné i ohebné vodiče, odolnost vůči nárazům a vibracím, velká mechanická přídržná síla a vysoká proudová odolnost.

**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Primární proud: 750 A, Sekundární proud, max.: 5 A, Zátěž: 5 VA, Tolerance class: 0,5, transformátor s klidovým proudem
Číslo objednávky	<a href="#">1482080000</a>
Typ	CMA-31-750-5A-5VA-0,5
GTIN (EAN)	4050118290950
Množství	1 ks
Výrobce	MBS AG

Datum vytvoření 16. června 2024 3:07:12 CEST

Stav katalogu 01.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

CMA-31-750-5A-5VA-0,5

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	52 mm	Hloubka (v palcích)	2,047 inch
Výška	80,9 mm	Výška (v palcích)	3,185 inch
Šířka	60 mm	Šířka (v palcích)	2,362 inch
Čistá hmotnost	265 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...70 °C	Provozní teplota	-5 °C...50 °C
--------------------	----------------	------------------	---------------

## Elektrické vlastnosti

Primární proud	750 A	Sekundární proud	0...5 A
Tolerance class	0,5	Zátěž	5 VA

## Rozměry živých vodičů

Typ vodiče	Pouze izolovaný vodič	Kulatý vodič	25,7 mm
Lišta	20 x 20 mm, 25 x 12 mm, 30 x 10 mm	Místo instalace	Vnitřní použití

## Technické údaje

Jmenovitý kmitočet	50 Hz	Tepelný jmenovitý stejnosměrný proud	1,2 x I <sub>jmen.</sub>
Třída izolace	E	I <sub>tepelný</sub>	

## Koordinace izolace

Standardně	IEC 61869-1: 2007, IEC 61869-2: 2012	Tolerance class	0,5
------------	---	-----------------	-----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC002048	ETIM 7.0	EC002048
ETIM 8.0	EC002048	ETIM 9.0	EC002048
ECLASS 9.0	27-21-09-02	ECLASS 9.1	27-21-09-02
ECLASS 10.0	27-21-09-02	ECLASS 11.0	27-21-09-02
ECLASS 12.0	27-21-09-02	ECLASS 13.0	27-21-09-02

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	<a href="#">UL- certificate</a> <a href="#">UKCA Declaration of Conformity</a> <a href="#">Declaration of Conformity</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">Device description – instruction sheet english.pdf</a> <a href="#">Device description – Betriebsanleitung deutsch</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CMA-31-750-5A-5VA-0,5**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy

