

WQV 70N/5/3/1**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 192 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 46.00, Izolované: Ne, Šířka: 10 mm
Číslo objednávky	1393020000
Typ	WQV 70N/5/3/1
GTIN (EAN)	4050118359251
Množství	5 ks

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	28,8 mm	Hloubka (v palcích)	1,134 inch
Výška	92 mm	Výška (v palcích)	3,622 inch
Šířka	10 mm	Šířka (v palcích)	0,394 inch
Čistá hmotnost	48,43 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Příšroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

Data hodnocení

Jmenovitý proud	192 A
-----------------	-------

Propojka

Počet propojených svorkovnic	3
------------------------------	---

Rozměry

Rozteč v mm (P)	46 mm
-----------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	3
-------------------	--------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 28. srpna 2024 7:28:00 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks Instruction
Katalogy	Catalogues in PDF-format

WQV 70N/5/3/1

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vzdálená objímka



Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 25.2/8/6.4	Verze
Číslo objednávky	4967110000	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248739196	
Množství	5 ks	