

HDC MF 6B AB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Všeobecné objednávací údaje**

Verze	Rám
Objednávací číslo	1428920000
Typ	HDC MF 6B AB
GTIN (EAN)	4050118233414
Množství	1 ks

HDC MF 6B AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	37,35 mm	Hloubka (v palcích)	1,47 inch
Výška	36,4 mm	Výška (v palcích)	1,433 inch
Šířka	51 mm	Šířka (v palcích)	2,008 inch
Čistá hmotnost	64,5 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 125 °C
---------------	-------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	≥ 500	Materiál	Tlakově litý zinek
Počet slotů	2	Velikost	3
Řada	ModuPlug		

PE připojení, údaje

Průřez vodiče, max.	10 mm ²	Průřez vodiče, min.	0,5 mm ²
Typ připojení PE	Šroubové připojení	Utahovací moment, max., zemní připojení	1,2 Nm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-06	ECLASS 9.1	27-44-02-06
ECLASS 10.0	27-44-02-06	ECLASS 11.0	27-44-02-06
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a

Osvědčení

Schválení



ROHS	Shoda
UL File Number Search	Web UL
Č. osvědčení (cURus)	E92202

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě	Manufacturer's declaration
Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC MF 6B AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG




Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



HDC MF 6B AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Různé



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MF FIXING	Verze
Objednací číslo	6480290000	Přepravní pojistka
GTIN (EAN)	4050118288704	
Množství	20 ks	
Typ	HDC MF CA16 PE	Verze
Objednací číslo	6480940000	Prodloužení PE
GTIN (EAN)	4050118289657	
Množství	10 ks	

Páčka stínění



Vedle těžkých konektorů poskytuje řada RockStar® příslušenství pro efektivní, funkční a bezpečnou kabeláž; např. kódovací systémy, spony stínění, krycí desky a náhradní těsnění

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MSL6	Verze
Objednací číslo	6435410000	Svorka na stínění
GTIN (EAN)	4050118239898	
Množství	1 ks	

HDC MF 6B AB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

HDC ModuPlug

K dispozici je různé příslušenství pro vložky. To zahrnuje kódovací prvky pro vložky.



Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC CM GUIDING SOCKET	Verze
Objednací číslo	6202670000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985135	
Množství	100 ks	
Typ	HDC CM GUIDING PIN	Verze
Objednací číslo	6202660000	Zátěžové konektory, Příslušenství, Příslušenství
GTIN (EAN)	4032248985258	
Množství	100 ks	