

WQB WPD X05/2**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku**Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Zapojeno, Počet pólů: 2, Rozteč v mm (P): 35.60, Izolované: Ano, 135 A, Šedá
Objednací číslo	1561960000
Typ	WQB WPD X05/2
GTIN (EAN)	4050118367140
Množství	20 ks

Datum vytvoření 26. června 2024 5:48:34 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

WQB WPD X05/2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	19,6 mm	Hloubka (v palcích)	0,772 inch
Výška	14 mm	Výška (v palcích)	0,551 inch
Šířka	52,8 mm	Šířka (v palcích)	2,079 inch
Čistá hmotnost	12,1 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	Šedá
----------	-------	---------	------

Další technická data

Typ montáže	Zapojeno	Typ upevnění	Zapojeno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovitý proud	135 A
-----------------	-------

Rozměry

Rozteč v mm (P)	35,6 mm
-----------------	---------

Všeobecně

Počet pólů	2
------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	