

KQN-M10/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Použití izolovaných vodičů uživatelům zaručuje dlouhodobou konzistentní kvalitu elektrického připojení.**

- Široká řada izolovaných a neizolovaných kabelových ok a konektorů
- Tubulární kabelová oka podle současných standardů trhu (Euroseries)
- Kompresní kabelová oka podle DIN 46235
- Plechová kabelová oka podle DIN 46234
- Izolovaná kruhová kabelová oka podle DIN 46237
- Izolovaná kolíková kabelová oka podle DIN 46231

Všeobecné objednací údaje

Verze	kabelové oko, konec svorky, 1,5 mm ² - 2,5 mm ²
Objednací číslo	1493930000
Typ	KQN-M10/-2,5
GTIN (EAN)	4050118303841
Množství	100 ks

KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	1,9 g
----------------	-------

Konektory

Délka hřídele (a)	5 mm	Délka připojení (l)	20 mm
Izolace	není k dispozici	Otvor	M10
Průřez vodiče, max.	2,5 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Vnitřní průměr hřídele (d1)	2,3 mm	Vnitřní průměr objímky (d2)	10,5 mm
Vnější průměr hřídele (d3)	18 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ETIM 9.0	EC001059
ECLASS 9.0	27-40-02-12	ECLASS 9.1	27-40-02-12
ECLASS 10.0	27-40-02-12	ECLASS 11.0	27-40-02-12
ECLASS 12.0	27-40-02-12	ECLASS 13.0	27-40-02-12

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KQN-M10/-2,5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



KQN-M10/-2,5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Crimping tools



Krimpovací kleště pro neizolované konektory

Rolovaná kabelová oka, válcová kabelová oka, piny svorek, paralelní a sériové konektory

- Ráčna zaručuje přesné krimpování
- Možnost uvolnění v případě chybné manipulace

Všeobecné objednací údaje

Typ	HTN 21	Verze
Objednací číslo	6014610000	Nástroj k nalisování koncovek, Nástroj k nalisování kontaktů, 0.5mm ² ,
GTIN (EAN)	4008190152734	6mm ² , Krimpování - odsazení
Množství	1 ks	