

WQB B/10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Všeobecné objednací údaje**

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 10, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, černá
Objednací číslo	1579050000
Typ	WQB B/10
GTIN (EAN)	4008190094508
Množství	20 ks

WQB B/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	2,5 mm	Hloubka (v palcích)	0,098 inch
Výška	23,5 mm	Výška (v palcích)	0,925 inch
Šířka	48,26 mm	Šířka (v palcích)	1,9 inch
Čistá hmotnost	3,33 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, max.	70 °C
--------------------	----------------	-------------------------------	-------

Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	černá
----------	----------------	---------	-------

Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Data hodnocení

Jmenovité napětí	800 V
------------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	24 A	Počet propojených svorkovnic	10
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm	TS 35 offset	54 mm
-----------------	--------	--------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	10
-------------------	--------------	------------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

WQB B/10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – 18599_WQB_B-10_DXF.dxf CAD data – STEP
Technické údaje	Zuken E3.S
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format