

KSW 2,5 8/5,08 1-8

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSW, Označení svorek, 2,5 x 40,6 mm, Rozteč v mm (P): 5.08 Weidmueller, Bílá
Objednací číslo	1630100001
Typ	KSW 2,5 8/5,08 1-8
GTIN (EAN)	4008190228958
Množství	10 ks
Alternativní výrobek	1629900000

Datum vytvoření 2. června 2024 15:40:01 CEST

Stav katalogu 18.05.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	2,5 mm	Výška (v palcích)	0,098 inch
Šířka	40,6 mm	Šířka (v palcích)	1,598 inch
Čistá hmotnost	0,6 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	150 °C
-------------------------	--------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Weidmueller	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Barva tisku	černá
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Metoda tisku	Tepelný přenos	Orientace tisku	vodorovný
Počet na list	20	Rozsah provozní teploty	150 °C
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Tisk	1 - 8
Tištěné znaky	Číslo	Verze	Samolepicí
Šířka	40,6 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	