

## KSW 4 10/5,08 W 1-10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

### Všeobecné objednací údaje

Verze	KSW, Označení svorek, 4 x 50.8 mm, Rozteč v mm (P): 5.08 Weidmueller, Bílá
Objednací číslo	<a href="#">1705820001</a>
Typ	KSW 4 10/5,08 W 1-10
GTIN (EAN)	4008190914851
Množství	10 ks
Alternativní výrobek	<a href="#">1629930000</a>

## KSW 4 10/5,08 W 1-10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Šířka	50,8 mm	Šířka (v palcích)	2 inch
Čistá hmotnost	0,9 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	150 °C
-------------------------	--------

## Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Weidmueller	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Barva tisku	černá
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Metoda tisku	Tepelný přenos	Orientace tisku	vodorovný
Počet na list	20	Rozsah provozní teploty	150 °C
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Tisk	1 - 10
Tištěné znaky	Číslo	Typ tisku	Standardně
Verze	Samolepicí	Šířka	50,8 mm

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
----------	--