

KSW 4 16/5,08 1-16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Podobné ilustraci

Značící pásky KSW se používají ke značení vícepólových zásuvných konektorů DPS. Uživatelé si je mohou potisknout podle svých potřeb - bez nutnosti držet se určitého formátu.

- Značení s ochranou proti rozmazání
- Pásky široké 2,5 mm a 4 mm
- Jednoduše je nalepte a hotovo
- Optimální přilnavost
- Bez obsahu PVC

Všeobecné objednací údaje

Verze	KSW, Označení svorek, 4 x 81.3 mm, Rozteč v mm (P): 5.08 Weidmueller, Bílá
Objednací číslo	1630160001
Typ	KSW 4 16/5,08 1-16
GTIN (EAN)	4015082241216
Množství	10 ks

KSW 4 16/5,08 1-16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	4 mm	Výška (v palcích)	0,157 inch
Šířka	81,3 mm	Šířka (v palcích)	3,201 inch
Čistá hmotnost	1,4 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	150 °C
-------------------------	--------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Weidmueller	Barevný	Bílá
Barva materiálu podle kódu odporu	9	Barva tisku	černá
Lepidlo	Akrylát	Materiál	Polyester, bez obsahu PVC
Metoda tisku	Tepelný přenos	Orientace tisku	vodorovný
Počet na list	20	Rozsah provozní teploty	150 °C
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	Tisk	1 - 16
Tištěné znaky	Číslo	Typ tisku	Standardně
Verze	Samolepicí	Šířka	81,3 mm

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	