

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



- Lepící polyesterové štítky
- Vhodné pro A4 laserové tiskárny
- Oděruvzdorné
- Vysoká tepelná odolnost
- Pro značení různých typů rozvaděčů a modulů
- Možnost popisu také kuličkovým perem nebo STI fixem

Všeobecné objednací údaje

Verze	LaserMark, Značky na přístroje, 10 x 26 mm, Bílá
Číslo objednávky	1686401044
Typ	LM MT300 26/10 WS
GTIN (EAN)	4008190494018
Množství	10 ks

Datum vytvoření 28. srpna 2024 15:55:49 CEST

Stav katalogu 17.08.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,08 mm	Hloubka (v palcích)	0,003 inch
Výška	10 mm	Výška (v palcích)	0,394 inch
Šířka	26 mm	Šířka (v palcích)	1,024 inch
Čistá hmotnost	11,3 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...150 °C
-------------------------	--------------

Obecné údaje

Barevný	Bílá	
Barva materiálu podle kódu odporu	9	
Halogen	Ne	
Klasifikace hořlavosti UL 94	HB	
Lepidlo	Akrylátové lepidlo	
Materiál	Polyester, bez obsahu PVC	
Metoda tisku	Laserový tisk	
Počet na list	156	
Počet značek na kombinaci	1 List se štítky = 156 Značky na přístroje	
Počet značek v balení	Forma napájení	List se štítky
	Počet kombinací v balení	10
	Počet značek na kombinaci	156
Počet štítků v balení	1 560	
Rozsah provozní teploty	-40... 150 °C	
Rozsah provozní teploty, max.	150 °C	
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C	
Schválení podle UL 969	Ano	
Verze	Samolepicí	
Šířka	26 mm	

Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04
ECLASS 14.0	27-28-11-04		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

LM MT300 26/10 WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Technické údaje

[CAD data – STEP](#)

Katalogy

[Catalogues in PDF-format](#)

