

KLBU CO 5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Obrázek výrobku****Stínění a uzemnění**

Náš PE vodič a svorky se stíněním s různými technologiemi připojení vám umožňují efektivně chránit osoby i vybavení před vlivy, jako jsou elektrická nebo magnetická pole. Naši řadu završuje rozsáhlé příslušenství.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Upínací třmen, Upínací třmen, Ocel
Objednací číslo	1755081001
Typ	KLBU CO 5
GTIN (EAN)	4032248064472
Množství	10 ks

KLBUE CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	64,5 mm	Hloubka (v palcích)	2,539 inch
Výška	35,5 mm	Výška (v palcích)	1,398 inch
Šířka	42,7 mm	Šířka (v palcích)	1,681 inch
Rozměr při montáži – šířka	40 mm	Čistá hmotnost	78,7 g

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Pro stíněné připojení
-------	-----------------------

Údaje materiálu

Materiál	Ocel	Barevný	Stříbrná
----------	------	---------	----------

Další technická data

Návod k instalaci	Sběrnice	Typ upevnění	Příchytka
Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	32 mm
-----------------	-------

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Průměr kabelu, max.	37 mm	Průměr kabelu, min.	20 mm
---------------------	-------	---------------------	-------

Všeobecně

Návod k instalaci	Sběrnice
-------------------	----------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002020	ETIM 7.0	EC002020
ETIM 8.0	EC002020	ETIM 9.0	EC002020
ECLASS 9.0	27-14-11-50	ECLASS 9.1	27-14-11-50
ECLASS 10.0	27-14-11-50	ECLASS 11.0	27-14-11-50
ECLASS 12.0	27-14-11-50	ECLASS 13.0	27-25-01-20

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	Beipackzettel_KLBUE.pdf StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Sada



Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 18 MT	Verze
Objednací číslo	6083100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190053246	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 19 MT	Verze
Objednací číslo	6083200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190059538	
Množství	10 ks	

Měď



Ze všech použitých kovů má měď nejlepší elektrickou vodivost, která vede k nejvyššímu odporu proti zkratu. Tím se měděná sběrnice stává nejpoužívanější variantou.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SSCH 10X3X1000 CU/SN	Verze
Objednací číslo	6348900000	Přípojnice (svorka)
GTIN (EAN)	4008190024802	
Množství	1 m	

KLBU CO 5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Montážní podpěra



Nabízíme široké portfolio montážní podpory pro snadnou manipulaci s našimi produkty a jejich doplňování. Od různých nástrojů po izolační objímky a různé šrouby se naše komponenty navzájem doplňují až do posledního detailu, čímž usnadňují montáž v souladu s příslušnými normami a ochrannými předpisy.

Všeobecné objednací údaje

Typ	WSH 3/H/N	Verze
Objednací číslo	6715970000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190353100	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 6	Verze
Objednací číslo	6080200000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965150	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 5	Verze
Objednací číslo	6080100000	Příslušenství, Podpěra lišty, Wemid
GTIN (EAN)	4008190965143	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 1	Verze
Objednací číslo	6068700000	Příslušenství, Podpěra lišty, PA 66 GF 30
GTIN (EAN)	4008190118389	
Množství	10 ks	

Rohové lišty



Sběrnice nabízejí možnost připojení velkého množství kabelů s malou stopou. Kromě toho je možná integrace do našich svorkovnic pro instalaci budovy nebo můžete použít naše přípojnice na podporu stínění kabelů.

Všeobecné objednací údaje

Typ	SMSE WSH U1 MT	Verze
Objednací číslo	6083900000	Příslušenství, Sběrnice, Ocel, galvanizovaná
GTIN (EAN)	4008190065515	
Množství	10 ks	
Typ	WSH 4 MT	Verze
Objednací číslo	6079900000	Příslušenství, Podpěra lišty, Kov
GTIN (EAN)	4008190379254	
Množství	10 ks	