

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Naše pouzdra zástrčky nabízí možnost individuálních konfigurací zástrček. Krimpované kontakty na drátech se používají jako kontakt zástrčky pro bezpečné připojení svorkovnice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Z řada, Pouzdro zástrčky, 5.15 mm, černá, černá, Zástrčka
Objednací číslo	1898430000
Typ	STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5
GTIN (EAN)	4032248517626
Množství	25 ks

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	24,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,953 inch
Výška	31,5 mm	Výška (v palcích)	1,24 inch
Šířka	5,15 mm	Šířka (v palcích)	0,203 inch
Čistá hmotnost	1,779 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C	Trvalá provozní teplota, min.	-50 °C
Trvalá provozní teplota, max.	120 °C		

Specifikace systému

Verze	Základní díl skříně	Nutná koncová deska	Ne
Úrovně propojené interně	Ne		

Údaje materiálu

Materiál	Wemid	Barevný	černá
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0		

Další technická data

Návod k instalaci	Zástrčka	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne
-------------------	----------	---------------------------------------	----

Data hodnocení

Jmenovitý průřez	2,5 mm ²	Vnitřní odpor podle IEC 60947-7-x	1,33 mΩ
Ztráta výkonu v souladu s normou IEC 60947-7-x	0,77 W		

Vodiče k upevnění svorkou (jmenovité připojení)

Typ připojení	Zásuvné připojení Plug-in
---------------	---------------------------

Všeobecně

Návod k instalaci	Zástrčka
-------------------	----------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 23. června 2024 21:04:05 CEST

Stav katalogu 14.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

STGH 0.ZA/O.R/SW ZRV2.5

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Soubory ke stažení

Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](#)

Technické údaje [CAD data – STEP](#)

Katalogy [Catalogues in PDF-format](#)

Brožury [CAT 1 TERM 16/17 EN](#)