

SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Ideální nástroj pro jakoukoliv práci

Screwty® je ideální, všestranný nástroj pro utahování všech běžných kabelů snímačů a akčních členů. I těžko přístupné kulaté konektory jsou se Screwty® nadosah. Jednoduchý otáčivý moment utáhne a povolí konektory bez potřeby nadměrné síly. Screwty® je jedinečné a celkové řešení, protože je lze použít s většinou kabelů a konektorů od jiných prodejců (přes 90 %). Screwty® se skládá z rukojeti a tradičního 1/4" adaptéru. Lze je tedy použít pro všechny velikosti: pro kulaté konektory M12 a M8, pro varianty M12F a M8F a pro přizpůsobitelné konektory samce a samice.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Nástroj na kabelovou vývodku pro profilované kabely M8
Číslo objednávky	1900011000
Typ	SCREWTY-M8-DM
GTIN (EAN)	4032248436811
Množství	1 ks
Balení	Kartonový box

SCREWTY-M8-DM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	262 g
----------------	-------

Šroubovací nářadí

Nastavení krouticího momentu max.	1,7 Nm	Nastavení krouticího momentu min.	0,5 Nm
-----------------------------------	--------	-----------------------------------	--------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-01-90-90
ECLASS 12.0	21-01-90-90	ECLASS 13.0	21-01-90-90

Důležitá poznámka

Informace o produktu

Součástí dodávky:

- Momentový šroubovák 0,5-1,7 Nm + pomůcka pro nastavení
- Vyměnitelná čepel 1/4 palce
- Nástavec M8 pro lisované linky

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	20210319 Technical change to Screwty® torque screwdriver 20210319 Technische Änderung zu Screwty® Drehmomentschraubendreher
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN