

## ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



Bočnice se připevňují na otevřenou stranu poslední modulární svorkovnice před zakončením. Použití bočnice zajišťuje funkci modulární svorkovnice a dané jmenovité napětí. Zaručuje ochranu proti kontaktu s živými částmi a dělá poslední svorkovnici bezpečnou na dotyk.

## Všeobecné objednací údaje

|                 |                               |
|-----------------|-------------------------------|
| Verze           | Z řada, Bočnice, Dělicí deska |
| Objednací číslo | <a href="#">1782350000</a>    |
| Typ             | ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL          |
| GTIN (EAN)      | 4032248176571                 |
| Množství        | 20 ks                         |

## ZAP/TW ZDLD2.5-2N BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

|                |           |                     |            |
|----------------|-----------|---------------------|------------|
| Hloubka        | 59,03 mm  | Hloubka (v palcích) | 2,324 inch |
| Výška          | 108,42 mm | Výška (v palcích)   | 4,268 inch |
| Šířka          | 1,5 mm    | Šířka (v palcích)   | 0,059 inch |
| Čistá hmotnost | 7 g       |                     |            |

## Teploty

|                               |                |                               |     |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
| Skladovací teplota            | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 120            |                               |     |

## Specifikace systému

|       |                           |
|-------|---------------------------|
| Verze | Koncová a mezilehlá deska |
|-------|---------------------------|

## Údaje materiálu

|                              |       |         |       |
|------------------------------|-------|---------|-------|
| Materiál                     | Wemid | Barevný | Modrá |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0   |         |       |

## Další technická data

|                   |              |           |     |
|-------------------|--------------|-----------|-----|
| Návod k instalaci | Přímá montáž | Příchytka | Ano |
|-------------------|--------------|-----------|-----|

## Všeobecně

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

## Klasifikace

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000886    | ETIM 7.0    | EC000886    |
| ETIM 8.0    | EC000886    | ETIM 9.0    | EC000886    |
| ECLASS 9.0  | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1  | 27-14-11-33 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-01 |

## Osvědčení

|      |       |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

## Soubory ke stažení

|   |  |
|---|--|
| Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a> |
| Technické údaje                         | <a href="#">CAD data – STEP</a>                              |
| Technické údaje                         | <a href="#">Zuken E3.S</a>                                   |
| Uživatelská dokumentace                 | <a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>              |
| Katalogy                                | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                     |
| Brožury                                 |  |