

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku



Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Stříbřitě šedá, 320 A, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 5.10, Izolované: Ano, Šířka: 99.3 mm
Číslo objednávky	1802800000
Typ	WQB 240/3
GTIN (EAN)	4032248313747
Množství	5 ks

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	43,5 mm	Hloubka (v palcích)	1,713 inch
Výška	49,3 mm	Výška (v palcích)	1,941 inch
Šířka	99,3 mm	Šířka (v palcích)	3,909 inch
Čistá hmotnost	237 g		

Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

Specifikace systému

Verze	Spojovací konektor
-------	--------------------

Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

Další technická data

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)	Typ montáže	Přišroubováno
Typ upevnění	Přišroubováno	Verze testovaná ve výbušném prostředí	Ne

Data hodnocení

Jmenovitý proud	320 A
-----------------	-------

Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	320 A	Počet propojených svorkovnic	3
Typ	Spojovací konektor		

Rozměry

Rozteč v mm (P)	5,1 mm
-----------------	--------

Všeobecně

Návod k instalaci	Průchodka (pouzdro)	Počet pólů	3
-------------------	---------------------	------------	---

Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03
ECLASS 14.0	27-25-03-03		

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
Stav souladu se směrnicí RoHS	V souladu bez výjimky

WQB 240/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Osvědčení

ROHS

Shoda

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	StorageConditionsTerminalBlocks
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	