

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



IP68

IP68



Kryty Rockstar® HighPower jsou vyrobeny z vysoce pevného litého hliníku a díky neustálé optimalizaci nabízejí dokonalou ochranu proti drsným podmínkám. Vícedílné kryty poskytují uživatelům možnost prověřovat pracovní procesy až do posledního kroku postupu.

Všeobecné objednací údaje

Objednací číslo	2001720000
Typ	HDC IP68 HP 24B X2 AS S
GTIN (EAN)	4050118384291
Množství	1 ks

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Výška	260 mm	Výška (v palcích)	10,236 inch
Šířka	183 mm	Šířka (v palcích)	7,205 inch
Délka	228 mm	Délka (v palcích)	8,976 inch
Čistá hmotnost	4 311 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 120 °C
---------------	-------------------

Všeobecné údaje

Design pouzdra	Kryt základny	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Neobsahuje halogeny	false	Provedení povrchu	Práškové lakování
Typ připojení	Nalisovaný kontakt	Řada	HighPower

Obecné údaje

Hlavní materiál krytu	tlakově litý hliník	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál montážního ramena	Nerezavějící ocel, odolávající rzi	Materiál zajišťovacího prvku	Nerezavějící ocel, odolávající rzi
Provedení povrchu	Práškové lakování	Řada	HighPower

Verze

Design	rovný	Design pouzdra	Kryt základny
Design zajišťovacího systému	Připojení s upínacím třmenem	Typ připojení	Nalisovaný kontakt
Těsnění	Silikonová pryž		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002641	ETIM 7.0	EC002641
ETIM 8.0	EC002641	ETIM 9.0	EC002641
ECLASS 9.0	27-44-03-06	ECLASS 9.1	27-44-01-90
ECLASS 10.0	27-44-03-06	ECLASS 11.0	27-44-03-06
ECLASS 12.0	27-44-03-06	ECLASS 13.0	27-44-03-06

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Uživatelská dokumentace	BPZ_HDC_Gehaeuse
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	FL FIELDWIRING EN

HDC IP68 HP 24B X2 AS S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG



Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Aby nedošlo k poškození kontaktů a izolačních pouzder, doporučujeme kabel upevnit. Odpovídající vzdálenosti jsou znázorněny na následujícím obrázku. Upevnění kabelů není součástí dodávky.