

## WQV 95N/120N/3

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Obrázek výrobku



## Vstup napájení

Naše široká řada svorkovnic W s naší hlavní řadou odbočovacích svorek WPD, které jsou optimalizovány k zajištění pohodlného použití i úspory prostoru, zaručují bezpečné a praktické připojení vstupu napájení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	Propojka (svorka), Přišroubováno, Počet pólů: 3, Rozteč v mm (P): 27.00, Izolované: Ne, 269 A, Stříbřitě šedá
Objednací číslo	<a href="#">1826900000</a>
Typ	WQV 95N/120N/3
GTIN (EAN)	4032248329953
Množství	5 ks

## WQV 95N/120N/3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	29 mm	Hloubka (v palcích)	1,142 inch
Výška	64 mm	Výška (v palcích)	2,52 inch
Šířka	9,5 mm	Šířka (v palcích)	0,374 inch
Čistá hmotnost	77 g		

## Teploty

Skladovací teplota	-25 °C...55 °C
--------------------	----------------

## Specifikace systému

Verze	Pro svorky
-------	------------

## Údaje materiálu

Materiál	pocínovaná měď	Barevný	Stříbřitě šedá
----------	----------------	---------	----------------

## Další technická data

Návod k instalaci	Přímá montáž	Typ upevnění	Přišroubováno
-------------------	--------------	--------------	---------------

## Data hodnocení

Jmenovitý proud	269 A
-----------------	-------

## Propojka

Jmenovitý proud, více pólů	269 A	Počet propojených svorkovnic	3
Rozsah utahovacího momentu upevňovacího šroubu	3,0 - 6,0 Nm	Typ	Spojovací konektor

## Rozměry

Rozteč v mm (P)	27 mm
-----------------	-------

## Všeobecně

Návod k instalaci	Přímá montáž	Počet pólů	3
-------------------	--------------	------------	---

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ECLASS 9.0	27-14-11-40	ECLASS 9.1	27-14-11-40
ECLASS 10.0	27-14-11-40	ECLASS 11.0	27-14-11-40
ECLASS 12.0	27-14-11-40	ECLASS 13.0	27-25-03-03

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Datum vytvoření 4. července 2024 11:51:05 CEST

Stav katalogu 29.06.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

## WQV 95N/120N/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Technické údaje

### Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Technické údaje	<a href="#">Zuken E3.S</a>
Uživatelská dokumentace	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">Instruction</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Brožury	

## WQV 95N/120N/3

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Příslušenství

### Vzdálená objímka



### Všeobecné objednací údaje

Typ	VH 36.1/8/6.4	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6967100000</a>	W řada, Distanční pouzdro
GTIN (EAN)	4032248739202	
Množství	5 ks	