

ZZE ZP4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Obrázek výrobku

Odlehčení tahu chrání kontakt před mechanickým namáháním a chrání konektor před neúmyslným uvolněním z místa kontaktu.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|-----------------|---------------------------------------|
| Verze | Z řada, Uvolnění napětí, Přímá montáž |
| Objednací číslo | 1855260000 |
| Typ | ZZE ZP4 |
| GTIN (EAN) | 4032248396498 |
| Množství | 25 ks |

ZZE ZP4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

| | | | |
|----------------|----------|---------------------|------------|
| Hloubka | 6,3 mm | Hloubka (v palcích) | 0,248 inch |
| Výška | 94,04 mm | Výška (v palcích) | 3,702 inch |
| Šířka | 12,5 mm | Šířka (v palcích) | 0,492 inch |
| Čistá hmotnost | 1,96 g | | |

Teploty

| | | | |
|-------------------------------|----------------|-------------------------------|-----|
| Skladovací teplota | -25 °C...55 °C | Trvalá provozní teplota, min. | -50 |
| Trvalá provozní teplota, max. | 100 | | |

Specifikace systému

| | |
|-------|-----------------|
| Verze | Uvolnění napětí |
|-------|-----------------|

Údaje materiálu

| | | | |
|------------------------------|-------------|---------|--------|
| Materiál | PA 66 GF 30 | Barevný | Béžová |
| Klasifikace hořlavosti UL 94 | HB | | |

Další technická data

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Všeobecně

| | |
|-------------------|--------------|
| Návod k instalaci | Přímá montáž |
|-------------------|--------------|

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002848 | ETIM 7.0 | EC002848 |
| ETIM 8.0 | EC002848 | ETIM 9.0 | EC002848 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 | ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Osvědčení

| | |
|------|-------|
| ROHS | Shoda |
|------|-------|

Soubory ke stažení

| | |
|-------------------------|---|
| Technické údaje | CAD data – STEP |
| Uživatelská dokumentace | StorageConditionsTerminalBlocks |
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | |