

## CC 15/49 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Podobné ilustraci



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

**Pro vlastní potisk:** Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

## Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 15 x 49 mm, Držák CC-H 15/49, Stříbrná
Objednací číslo	<a href="#">1877240000</a>
Typ	CC 15/49 MC NE SI
GTIN (EAN)	4032248467808
Množství	40 ks
kompatibilní tiskárna	<a href="#">2715590000</a> <a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>
Alternativní výrobek	<a href="#">1079570000</a>

## CC 15/49 MC NE SI

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technické údaje

## Rozměry a hmotnosti

Hloubka	1,2 mm	Hloubka (v palcích)	0,047 inch
Výška	15 mm	Výška (v palcích)	0,591 inch
Šířka	49 mm	Šířka (v palcích)	1,929 inch
Čistá hmotnost	1,98 g		

## Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
-------------------------	--------------

## Obecné údaje

Aplikace/výrobce	Držák CC-H 15/49
Barevný	Stříbrná
Doporučená odvětví	Stroje
Halogen	Ne
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2
Materiál	Polyamid 66
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje
Počet značek v balení	Forma napájení MultiCard
Rozsah provozní teploty	-40...100 °C
Rozsah provozní teploty, max.	100 °C
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C
Šířka	49 mm

## Značky na přístroje

Halogen	Ne
---------	----

## Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

## Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

## Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

## Soubory ke stažení

Technické údaje	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Oznámení o změně produktu	<a href="#">MultiCard Material modification</a> <a href="#">MultiCard Material Modifikation</a>
Katalogy	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**CC 15/49 MC NE SI**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Nákresy



## CC 15/49 MC NE SI

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Příslušenství

### Příslušenství



### Všeobecné objednací údaje

Typ	STR CC 15/49 TRANSPARENT	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6888300000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248494170	
Množství	40 ks	
Typ	CC-RAIL 1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790150000</a>	ClipCard, Příslušenství, 1000 x 17 mm, samolepicí, černá
GTIN (EAN)	4032248213610	
Množství	1 ks	
Typ	CC-RAIL TRANSPARENT 1000	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790160000</a>	ClipCard, Kryt, 1000 x 19 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248213627	
Množství	1 ks	
Typ	ETO CC 15/49 TRANSPAR.	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6880830000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, Transparentní
GTIN (EAN)	4032248480906	
Množství	10 ks	
Typ	CC-H 15/49	Verze
Objednací číslo	<a href="#">6790420000</a>	ClipCard, Příslušenství, 15 x 49 mm, černá
GTIN (EAN)	4032248215218	
Množství	25 ks	