

CC DIA 30 K MC NE GE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na zařízení ClipCard ve formátu MultiCard se používají na značení elektrických instalací a spínacích systémů a poskytují zajímavou alternativu rytí. Díky osvědčenému formátu MultiCard je možné značení pomocí tiskárny PrintJet CONNECT nebo plotteru.

- Vysoce odolný a kvalitní tisk při použití PrintJet jako náhrady za rytí
- Univerzální připevnění
- Držák (připevnění šrouby nebo vázacími pásky)
- Lišta na značky (samolepicí nebo šroubovací)
- Nebo samolepicí štítky

Pro vlastní potisk: Prosíme zašlete nám soubor pro náš software na značení M-Print PRO nebo M-Print PRO Online (bez instalace) s vašimi požadavky na značení.

Všeobecné objednací údaje

Verze	ClipCard, Značky na přístroje, 30 x 30 mm, samolepicí, Ø 30 mm, Žlutá
Objednací číslo	2047390000
Typ	CC DIA 30 K MC NE GE
GTIN (EAN)	4050118411249
Množství	60 ks
kompatibilní tiskárna	2715590000 2438520000 2438510000

CC DIA 30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	0,9 mm	Hloubka (v palcích)	0,035 inch
Výška	30 mm	Výška (v palcích)	1,181 inch
Šířka	30 mm	Šířka (v palcích)	1,181 inch
Průměr	30 mm	Čistá hmotnost	1,75 g

Teploty

Rozsah provozní teploty	-40...60 °C
-------------------------	-------------

Obecné údaje

Aplikace/výrobce	samolepicí, Ø 30 mm		
Barevný	Žlutá		
Halogen	Ne		
Klasifikace hořlavosti UL 94	V-2		
Materiál	Polyamid 66		
Počet značek na kombinaci	1 MultiCard = Značky na přístroje		
Počet značek v balení	Forma napájení	MultiCard	
Rozsah provozní teploty	-40...60 °C		
Rozsah provozní teploty, max.	60 °C		
Rozsah provozní teploty, min.	-40 °C		
Verze	Samolepicí		
Šířka	30 mm		

Značky na přístroje

Halogen	Ne	Průměr	30 mm
---------	----	--------	-------

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	MultiCard Material modification MultiCard Material Modifikation
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CC DIA 30 K MC NE GE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

