

CLI C 1-39 SDR SG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Značky na vodiče CLI C se používají u nepřipojených vodičů. K dispozici jsou čtyři různé velikosti pro vodiče o průměru od 0,5 mm do max. 70 mm². Štítky jsou už natištěné a připravené k použití. Individuální značení je možné kombinováním jednotlivých značek.

- Zavřené značky, spolehlivé a pro instalaci na nepřipojených kabelech
- Speciální pružný profil zaručuje širokou škálu možností použití
- Rychlé a snadné připevnění - s minimálním úsilím
- Odpovídající příslušenství usnadňuje značení
- Trvalé, vysoce kvalitní značení
- Vysoký kontrast pro optimální čitelnost

Všeobecné objednací údaje

Verze	CableLine, Označení vodičů a kabelů, 2.5 - 5 mm, 39 x 4.2 mm, Podle specifikace zákazníka
Objednací číslo	1912690000
Typ	CLI C 1-39 SDR SG
GTIN (EAN)	4032248542536
Množství	100 ks

CLI C 1-39 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	5 mm	Hloubka (v palcích)	0,197 inch
Výška	39 mm	Výška (v palcích)	1,535 inch
Šířka	4,2 mm	Šířka (v palcích)	0,165 inch
Čistá hmotnost	1,065 g		

Teploty

Rozsah provozní teploty	80 °C
-------------------------	-------

Obecné údaje

Barevný	Podle specifikace zákazníka	Barva tisku	černá
Halogen	Ano	Klasifikace hořlavosti UL 94	V-0
Materiál	PVC, měkké, bez kadmia	Metoda tisku	Technologie inkoustové trysky
Orientace tisku	vodorovný	Rozsah provozní teploty	80 °C
Rozsah provozní teploty, max.	80 °C	Tisk	Vlastní tisk
Tištěné znaky	Podle specifikace zákazníka	Typ tisku	Podle specifikace zákazníka
Verze	Smyčka	Šířka	4,2 mm

Označení vodičů a kabelů

Halogen	Ano	Průřez připojeného vodiče	1.5 - 4 mm ²
Průřez vodiče, max.	4 mm ²	Průřez vodiče, min.	1,5 mm ²
Vnější prům. vodiče	2.5 - 5 mm	Vnější prům. vodiče, max.	5 mm
Vnější prům. vodiče, min.	2,5 mm		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ECLASS 9.0	27-40-04-01	ECLASS 9.1	27-40-04-01
ECLASS 10.0	27-40-04-01	ECLASS 11.0	27-28-11-02
ECLASS 12.0	27-28-11-02	ECLASS 13.0	27-28-11-02

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	/
------------	---

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Oznámení o změně produktu	PCN CableLine_DE PCN CableLine_EN
Katalogy	Catalogues in PDF-format

CLI C 1-39 SDR SG

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Nákresy



Podobné ilustraci