

HDC MBUS8 X6A FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnicový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Vložka
Objednací číslo	2427910000
Typ	HDC MBUS8 X6A FC
GTIN (EAN)	4050118437102
Množství	2 ks

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Hloubka	34,8 mm	Hloubka (v palcích)	1,37 inch
Výška	12,2 mm	Výška (v palcích)	0,48 inch
Čistá hmotnost	6 g		

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 90 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	100	Izolační síla	≥ 100 MΩ
Jmenovité napětí	50 V	Jmenovitý proud	0,5 A
Kategorie	Cat. 6A	Kódování	X-kódování
Povrch kontaktu	Pozlacené	Počet pólů	8
Přenosová rychlost	10 Gbps	Typ	Zásuvka
Závažnost znečištění	2		

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002312	ETIM 7.0	EC002312
ETIM 8.0	EC002312	ETIM 9.0	EC002312
ECLASS 9.0	27-44-02-92	ECLASS 9.1	27-44-02-18
ECLASS 10.0	27-44-02-92	ECLASS 11.0	27-44-02-92
ECLASS 12.0	27-44-02-92	ECLASS 13.0	27-44-02-92

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Oznámení o změně produktu	PCN PCN
Uživatelská dokumentace	Instructions sheet HDC ModuPlug field attachable
Katalogy	Catalogues in PDF-format

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX5E01 O0XXXDM-1000
Objednací číslo	6712571000
GTIN (EAN)	4050118752748
Množství	1 ks

Stínící objímky



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS CF 11.0	Verze
Objednací číslo	6566000000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575712	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 7.3	Verze
Objednací číslo	6566060000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575903	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 9.7	Verze
Objednací číslo	6566020000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575866	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 9.1	Verze
Objednací číslo	6566030000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575873	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 10.3	Verze
Objednací číslo	6566010000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575859	
Množství	10 ks	

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Typ	HDC MBUS CF 7.9	Verze
Objednáací číslo	6566050000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575897	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CFS 5.0	Verze
Objednáací číslo	6566080000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575927	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CFS 7.0	Verze
Objednáací číslo	6566070000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575910	
Množství	10 ks	
Typ	HDC MBUS CF 8.5	Verze
Objednáací číslo	6566040000	Příslušenství
GTIN (EAN)	4050118575880	
Množství	10 ks	

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojniový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednáací údaje

Typ	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
Objednáací číslo	6712681000
GTIN (EAN)	4050118753028
Množství	1 ks

HDC MBUS8 X6A FC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

otevřený konec / otevřený konec



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX6A01 OOXXXDM-1000
Objednací číslo	6712671000
GTIN (EAN)	4050118753011
Množství	1 ks

Krimpované kontakty



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC MBUS8 F AWG26-24	Verze
Objednací číslo	6565950000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575804	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MBUS8 F AWG20	Verze
Objednací číslo	6565990000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575842	
Množství	100 ks	
Typ	HDC MBUS8 F AWG22	Verze
Objednací číslo	6565970000	Nalisovaný kontakt
GTIN (EAN)	4050118575828	
Množství	100 ks	

HDC MBUS8 X6A FC**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Příslušenství****otevřený konec / otevřený konec****Kompaktní**

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Typ	HDC XX5E02 00XXXDM-1000
Objednací číslo	6712581000
GTIN (EAN)	4050118752755
Množství	1 ks