

HDC XX6A01 MFSXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Kompaktní

Tento nový dvoupólový přípojnícový modul je extrémně kompaktní a lze do něj připojit megabitové i gigabitové datové vložky. To umožňuje připojení 2 gigabitových kabelů kat. 6A (10 gigabitů) k jednomu modulu.

Všeobecné objednací údaje

Verze	Použití dat
Objednací číslo	2453540100
Typ	HDC XX6A01 MFSXXXX-0100
GTIN (EAN)	4050118467529
Množství	1 ks

HDC XX6A01 MFSXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost	0,001 g
----------------	---------

Teploty

Mezní teplota	-40 °C ... 90 °C
---------------	------------------

Obecné údaje

Cykly zapojování	\u2265 100	Délka kabelu	1 m
Izolační síla	$\geq 10^8 \Omega$	Jmenovité napětí	50 V
Jmenovitý proud	0,5 A	Kategorie	Cat. 6A
Kódování	X-kódování	Povrch kontaktu	Au (zlato)
Počet pólů	8	Přenosová rychlost	10 Gbps, 10 Gbit/s
Typ	Zástrčka	Verze pro opačnou stranu	Konektor samice, rovný
Verze pro stranu modulu	Konektor samec	Závažnost znečištění	2

Technické specifikace kabelu

Barevné kódování	bílá / oranžová, oranžová, bílá / zelená, zelená, bílá / hnědá, hnědá, bílá / modrá, modrá		
Barva opláštění	Modrá		
Délka kabelu	1 m		
Halogen	Ne		
Izolace	Expandovaný		
Materiál pláště	Radox EM 104		
Stíněný	Ano		
Vnější průměr	8.1 mm \pm 0.5		
Vnější průměr	Průměr	8,1 mm	
	Značky	\pm	
	Tolerance	0,5	

Klasifikace

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

Shoda produktu s prostředím

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

Osvědčení

ROHS	Shoda
------	-------

Soubory ke stažení

Technické údaje	CAD data – STEP
Katalogy	Catalogues in PDF-format
Brožury	

HDC XX6A01 MFSXXXX-0100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

M12	1	White, Orange	1	M12
	2	Orange	2	
	3	White, Green	3	
	4	Green	4	
	5	White, Brown	5	
	6	Brown	6	
	7	White, Blue	7	
	8	Blue	8	