

SAI-M23-GS-3/7**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry. Skříňe, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | |
|------------------|----------------------------------------------|
| Verze | Zásuvný konektor senzor/aktor, Prázdný plášť |
| Číslo objednávky | 2009390000 |
| Typ | SAI-M23-GS-3/7 |
| GTIN (EAN) | 4050118395426 |
| Množství | 1 ks |

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technické údaje

Rozměry a hmotnosti

Čistá hmotnost 50 g

Technické údaje – upravitelné zásuvné konektory

| | | | |
|---------------------|-------------|-----------------------|----------------------|
| Cykly zapojování | > 1000 | Hlavní materiál krytu | Slitina mědi a zinku |
| Průměr kabelu, max. | 7 mm | Průměr kabelu, min. | 3 mm |
| Připojení stínění | Ano | Rozsah teplot krytu | -40...+125 °C |
| Stupeň krytí | IP67, IP69K | Závažnost znečištění | 3 |

Klasifikace

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000437 | ETIM 7.0 | EC003556 |
| ETIM 8.0 | EC003556 | ETIM 9.0 | EC003556 |
| ECLASS 9.1 | 27-44-02-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 11.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 12.0 | 27-44-02-24 |
| ECLASS 13.0 | 27-44-02-24 | ECLASS 14.0 | 27-44-02-24 |

Shoda produktu s prostředím

| | |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
| Stav souladu se směrnicí RoHS | Vyhovující |

Osvědčení

Schválení



| | |
|-----------------------|---------|
| ROHS | Shoda |
| UL File Number Search | Web UL |
| Č. osvědčení (UR) | E344862 |

Soubory ke stažení

| | |
|----------|------------------------------------------|
| Katalogy | Catalogues in PDF-format |
| Brožury | FL FIELDWIRING EN |


SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Nákresy

Rozměrový výkres



SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

Vložky a kontakty



M23 kulaté zásuvné konektory nabízejí velký počet připojovacích cyklů, vysokou proudovou zatížitelnost a vysokou hustotu kontaktů spojenou s minimálními rozměry.

Skříň, vložky a krimpovací kontakty je třeba objednat zvlášť.

Všeobecné objednací údaje

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | SAI-M23-SE-9 | Verze |
| Číslo objednávky | 470050000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962167 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-9 | Verze |
| Číslo objednávky | 470060000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962112 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-SE-16 | Verze |
| Číslo objednávky | 470080000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962136 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-SE-7 | Verze |
| Číslo objednávky | 470030000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962143 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-6 | Verze |
| Číslo objednávky | 470020000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962020 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-17 | Verze |
| Číslo objednávky | 470110000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962198 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-7 | Verze |
| Číslo objednávky | 470040000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962006 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-12-G | Verze |
| Číslo objednávky | 4996730000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4050118094848 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-SE-6 | Verze |
| Číslo objednávky | 470000000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962037 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-SE-12 | Verze |
| Číslo objednávky | 470070000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962044 | |
| Množství | 1 ks | |

Datum vytvoření 2. října 2024 16:35:37 CEST

Stav katalogu 28.09.2024 / Vyhrazujeme si právo na technické změny.

SAI-M23-GS-3/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Příslušenství

| | | |
|------------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Typ | SAI-M23-SE-17 | Verze |
| Číslo objednávky | K70100000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962181 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-12 | Verze |
| Číslo objednávky | K995850000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248926145 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-16 | Verze |
| Číslo objednávky | K70090000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962228 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-BE-19 | Verze |
| Číslo objednávky | K70130000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962082 | |
| Množství | 1 ks | |
| Typ | SAI-M23-SE-19 | Verze |
| Číslo objednávky | K70120000 | Zásuvný konektor senzor/aktor, Vložka |
| GTIN (EAN) | 4032248962068 | |
| Množství | 1 ks | |

Cable connector

